

EASYRACK

BMW C 400 GT (2019-2024)

Art.Nr./Item-no.:

6616516 01 01 schwarz/black

BMW C 400 GT (2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6616545 01 01 schwarz/black

ALURACK

BMW C 400 GT (2019-2024)

Art.Nr./Item-no.:

6526516 01 01 schwarz/black

BMW C 400 GT (2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6526545 01 01 schwarz/black



Inhalt

- 1x 700010787 Rohradapter links
- 1x 700010788 Rohradapter rechts
- 1x 700010789 Schraubensatz:

- 2x Linsenschraube M8x40
- 2x Linsenschraube M8x35
- 4x Zylinderschraube ISK M6x20
- 4x Zylinderschraube ISK M6x12
- 4x Selbstsichernde Mutter M6
- 4x Viereck-Scheibe 20x20xØ6,4
- 4x U-Scheibe Ø8,4
- 4x U-Scheibe Ø6,4
- 2x Aludistanz Ø25xØ9x23
- 2x Aludistanz Ø25xØ9x15
- 1x Moosgummi 20cm

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

Content

- 1x 700010787 Tube adapter left
- 1x 700010788 Tube adapter right
- 1x 700010789 Screw kit:

- 2x Filister head screw M8x40
- 2x Filister head screw M8x35
- 4x Allen screw M6x20
- 4x Allen screw M6x12
- 4x Self lock nut M6
- 4x Special washer 20x20xØ6,4
- 4x Washer Ø8,4
- 4x Washer Ø6,4
- 2x Alu spacer Ø25xØ9x23
- 2x Alu spacer Ø25xØ9x15
- 1x Foam rubber 20cm

When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 bow for Alurack
- 1x 700006883 plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right



Easyrack



Alurack

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Das Helmfach demontieren und die Haltegriffe entfernen, diese entfallen. Das Moosgummi zuschneiden und wie abgebildet auf alle 4 Laschen kleben.

Dismantle the helmet compartment and remove the handles, these are not required. Cut the foam rubber to size and stick it onto all 4 flaps as shown.





Achtung / Attention:

Zur Demontage des Helm-fachs ist es notwendig, die Verkabelung von Sitzbankverriegelung und Helm-fachbe-leuchtung zu lösen.

To remove the helmet compartment, it is necessary to disconnect the wiring from the seat lock and the compartment lighting.




Vorbereitung Aluracks / Preparing Alurack:

4x  M6x12







Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts & links /
Tube adapters front right & left:

- 1**
- 2x**  M8x40
- 2x**  Ø8,4
- 2x**  Ø25xØ9x23


Rohradapter hinten rechts & links /
Tube adapters rear right & left:

- 2**
- 2x**  M8x35
- 2x**  Ø8,4
- 2x**  Ø25xØ9x15





Montageanleitung / Installation Instruction

Easyrack:


4x  M6x20

4x  20x20xØ6,4


4x  Ø6,4

4x  M6


3




Aluracks


4x  M6x20

4x  20x20xØ6,4

4x  Ø6,4

4x  M6

4



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6616516 01 01 / 6526516 01 01 / 6616545 01 01 / 6526545 01 01